


# E20129



對照式光纖感應器

FE-00-A-A-R3



<b>應用</b>	
功能原理	對照式感應器
<b>監控範圍</b>	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF; OOF
<b>OKF</b>	
光纖感應器檢測距離 [mm]	120
<b>OOF</b>	
光纖感應器檢測距離 [mm]	400
<b>OUF</b>	
光纖感應器檢測距離 [mm]	120
<b>工作條件</b>	
環境溫度 [°C]	-40...290

# E20129



## 對照式光纖感應器

FE-00-A-A-R3

機械技術數據	
重量	[g] 69.5
感應頭版本	角型
感應頭直徑	[mm] 3
感應頭長度	[mm] 10
總長度	[mm] 600
最小的彎曲半徑	[mm] 20; (應用於固定安裝)
光纖排列	●
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
附件( 附送 )	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數