


E20137



漫反射式光纖感應器

FT-30-A-A-M8/3M



應用	
功能原理	漫反射感應器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF
OIF	
光纖感應器檢測距離 [mm]	45
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...290
機械技術數據	
重量 [g]	241.3
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M8
總長度 [mm]	3000
最小的彎曲半徑 [mm]	30; (應用於固定安裝)
光纖排列	Ⓛ
材質	適配器: PA
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁

E20137



漫反射式光纖感應器

FT-30-A-A-M8/3M

附件	
附件(附送)	六角螺母: 2 x M8, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M30
注釋	
包裝單位	1 件數