

E20145




漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/2M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20054

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	32
-----------	------	----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	32
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...80
------	------	----------

機械技術數據

感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	4
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	20

E20145



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/2M

材質	適配器：PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數