

E20148




漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/2M

該產品即將/已停產

替代產品：E20137

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理

漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OIF

OIF

光纖感測器檢測距離

[mm]

56

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...290

機械技術數據

重量

[g]

164

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M8

總長度

[mm]

2000

最小的彎曲半徑

[mm]

30; (應用於固定安裝)

光纖排列



材質

適配器：PA

E20148



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/2M

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M8, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M30
注釋	
包裝單位	1 件數