


E20156



漫反射式光纖感測器

FT-30-P-A-M8



應用

功能原理

漫反射感測器

應用

應用於工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OIF

OIF

光纖感測器檢測距離

[mm]

70

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

重量

[g]

93

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M8

總長度

[mm]

600

最小的彎曲半徑

[mm]

30

光纖排列



材質

適配器：PA

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

鋁

光纖套材質

PVC

E20156



漫反射式光纖感測器

FT-30-P-A-M8

附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M8, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M30
注釋	
包裝單位	1 件數