


# E20157



漫反射式光纖感測器

FT-30-P-A-R8



<b>應用</b>		
功能原理		漫反射感測器
應用		應用於工業環境
<b>監控範圍</b>		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OIF
<b>OIF</b>		
光纖感測器檢測距離	[mm]	70
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-20...80
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	91
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	8
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	30
光纖排列		①
材質		適配器: PA
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PVC

# E20157



漫反射式光纖感測器

FT-30-P-A-R8

附件	
供貨範圍	E20353
注釋	
包裝單位	1 件數