


E20165



對照式光纖感測器

FE-30-P-A-R6



應用

功能原理

對照式感測器

應用

應用於工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OIF

OIF

光纖感測器檢測距離

[mm]

300

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

重量

[g]

107.5

感應頭版本

角型

感應頭直徑

[mm]

6

總長度

[mm]

600

最小的彎曲半徑

[mm]

30

光纖排列

●

材質

適配器：PA

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

鋁

光纖套材質

PVC

E20165



對照式光纖感測器

FE-30-P-A-R6

附件	
供貨範圍	安裝卡箍:, E10221
注釋	
包裝單位	1 件數