


停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

115

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

115

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M4

感應頭長度

[mm]

15

總長度

[mm]

1200

最小的彎曲半徑

[mm]

10

材質

適配器: PPE

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

鋁

E20168



對照式光纖感測器

FE-00-P-A-M4/1,2m

光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數