

# E20169




漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-E3/1,2M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20176  
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 應用

功能原理 漫反射感測器

## 監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

## OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 38

## OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 38

## 工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

## 機械技術數據

感應頭版本 直型

感應頭直徑 [mm] 3

感應頭長度 [mm] 10

總長度 [mm] 1200

最小的彎曲半徑 [mm] 20

# E20169



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-E3/1,2M

|       |         |
|-------|---------|
| 材質    | 適配器：ABS |
| 光纖材質  | 玻璃      |
| 光纖頭材質 | 鋁       |
| 光纖套材質 | 鋁       |
| 注釋    |         |
| 包裝單位  | 1 件數    |