
E20177

漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/1M

該產品即將/已停產



應用		
功能原理		漫反射感測器
應用		可耐高温；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OIF
OIF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	70
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
重量	[g]	118.4
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M8
總長度	[mm]	1000
最小的彎曲半徑	[mm]	30;（應用於固定安裝）
光纖排列		◐
材質		適配器：PA
光纖材質		玻璃

E20177

漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/1M

光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	六角螺母: 2 x M8, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈: 2
	滾花螺母: 1 x M30
注釋	
包裝單位	1 件數