

E20180

漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-M4



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20055

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 35

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 35

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

感應頭版本 直型

總長度 [mm] 600

最小的彎曲半徑 [mm] 20

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 鋁

光纖套材質 鋁

注釋

包裝單位 1 件數