


E20184



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-V-E1/0,2M

停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	漫反射感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
OKF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	8
OUF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	8
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...290
機械技術數據	
感應頭版本	直型
感應頭直徑 [mm]	1
感應頭長度 [mm]	5
總長度 [mm]	200; (-5 mm)
最小的彎曲半徑 [mm]	20
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)

E20184



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-V-E1/0,2M

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數