


停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...290
------	------	-----------

機械技術數據

重量	[g]	74
感應頭版本		直型
感應頭螺紋		M4
感應頭長度	[mm]	15
總長度	[mm]	1000
最小的彎曲半徑	[mm]	20; (應用於固定安裝)
光纖排列		●

E20186



對照式光纖感測器

FE-00-A-A-M4/1M

材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M4
	齒鎖定墊圈: 4
	滾花螺母: 1 x M11
注釋	
包裝單位	1 件數