

E20217




對照式光纖感測器

FE-30-P-A-M6/2M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20328

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OIF

OIF

光纖感測器檢測距離

[mm]

270

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M6

感應頭長度

[mm]

35

總長度

[mm]

2000

最小的彎曲半徑

[mm]

30

光纖排列



材質

適配器：PA

E20217



對照式光纖感測器

FE-30-P-A-M6/2M

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數