




對照式光纖感測器

FE-00-P-A-R3



應用		
設計		90° 光束偏轉
功能原理		對照式感測器
應用		應用於工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF; OOF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	400
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	120
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	54.5
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	5
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20

E20228



對照式光纖感測器

FE-00-P-A-R3

光纖排列	●
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	E20104
注釋	
包裝單位	1 件數