




應用

設計

橫截面轉換

功能原理

漫反射感測器

應用

應用於工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

光纖感測器檢測距離

[mm]

420

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

40

OOF

光纖感測器檢測距離

[mm]

200

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

40

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

重量

[g]

60

感應頭版本

直型

感應頭高度

[mm]

5

E20249



帶橫截面轉換器的漫反射式光纖感測器

FT-00-P-MS

感應頭寬度	[mm]	15
感應頭長度	[mm]	20
探頭尺寸	[mm]	5 x 15 x 20
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		□
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		黃銅
光纖套材質		PVC
注釋		
包裝單位		1 件數