

E20254



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-M6/0,3M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20489

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

應用

功能原理

漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

20

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

20

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M6

總長度

[mm]

300

最小的彎曲半徑

[mm]

20

光纖材質

Acryl

光纖頭材質

不鏽鋼(1.4305/303)

光纖套材質

金屬矽

注釋

包裝單位

1 件數