



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20062

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 120

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 120

工作條件

環境溫度 [°C] -20...80

機械技術數據

感應頭版本 角型

總長度 [mm] 600

最小的彎曲半徑 [mm] 20

材質 適配器：PPE

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 鋁

光纖套材質 PVC

注釋

包裝單位 1 件數