



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...80
------	------	----------

機械技術數據

感應頭版本	角型
總長度	[mm] 600
最小的彎曲半徑	[mm] 10
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁

注釋

包裝單位	1 件數
------	------