




漫反射式光纖感測器

FT-00-R3



- 1 鎖定螺母
2 具光纖感測器的OKF

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF
---------------	-----

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	25
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...80
------	------	----------

機械技術數據

重量	[g]	14
感應頭版本		角型；可以直接安裝的
感應頭直徑	[mm]	3
總長度	[mm]	24
光纖排列		①
材質		鎖定螺母：塑膠
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------