



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20062

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

120

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

120

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

感應頭版本

角型

總長度

[mm]

600

最小的彎曲半徑

[mm]

10

材質

適配器：PPE

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

鋁

光纖套材質

PVC

注釋

包裝單位

1 件數