

E20300



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-V-E1/0,25M

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

50

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

50

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭直徑

[mm]

1

感應頭長度

[mm]

5

總長度

[mm]

250

最小的彎曲半徑

[mm]

10

材質

適配器: PPE

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

不鏽鋼(1.4305/303)

E20300



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-V-E1/0,25M

光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數