


E20309



對照式光纖感測器

FE-30-A-A-R3/1.5M

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OIF

OIF

光纖感測器檢測距離 [mm] 90

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

感應頭版本	角型
總長度 [mm]	1500
最小的彎曲半徑 [mm]	30
光纖排列	●
材質	適配器: PA
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁

E20309



對照式光纖感測器

FE-30-A-A-R3/1.5M

附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數