


E20339



對照式光纖感測器

FE-30-A-A-R6/2M



應用		
功能原理		對照式感測器
應用		可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OIF
OIF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	240
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
重量	[g]	201
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	6
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	30; (應用於固定安裝)
光纖排列		●
材質		適配器：PA
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		鋁

E20339



對照式光纖感測器

FE-30-A-A-R6/2M

附件	
供貨範圍	安裝卡箍:, E10221
注釋	
包裝單位	1 件數