


E20350



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-M6/2,5M

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 28

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 28

工作條件

環境溫度 [°C] -20...80

機械技術數據

感應頭版本 直型

感應頭螺紋 M6

感應頭長度 [mm] 25

總長度 [mm] 2500

最小的彎曲半徑 [mm] 20

材質 適配器: PPE

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 鋁

E20350



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-M6/2,5M

光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數