


E20355



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-R4/2,5M

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 28

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 28

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

感應頭版本 角型

感應頭直徑 [mm] 4

感應頭長度 [mm] 10

總長度 [mm] 2500

最小的彎曲半徑 [mm] 20

材質 適配器: ABS

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 鋁

E20355



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-R4/2,5M

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數