




停產產品 - 存檔登錄



| 應用             |                 |
|----------------|-----------------|
| 功能原理           | 對照式感測器          |
| 監控範圍           |                 |
| 帶光纖放大器類型的檢測距離  | OKF; OUF        |
| OKF            |                 |
| 光纖感測器檢測距離 [mm] | 36              |
| OUF            |                 |
| 光纖感測器檢測距離 [mm] | 36              |
| 工作條件           |                 |
| 環境溫度 [°C]      | -20...80        |
| 機械技術數據         |                 |
| 感應頭版本          | 直型              |
| 感應頭直徑 [mm]     | 1               |
| 感應頭長度 [mm]     | 5               |
| 總長度 [mm]       | 2500            |
| 最小的彎曲半徑 [mm]   | 10              |
| 材質             | 適配器: PPE        |
| 光纖材質           | 玻璃              |
| 光纖頭材質          | 不鏽鋼(1.4305/303) |

# E20360



對照式光纖感測器  
FE-00-P-V-E1/2,5m

|       |      |
|-------|------|
| 光纖套材質 | PVC  |
| 注釋    |      |
| 包裝單位  | 1 件數 |