

E20365




對照式光纖感測器

FE-00-A-A-R3/2m

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20366

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 96

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 96

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	3
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	2000
最小的彎曲半徑	[mm]	20

E20365



對照式光纖感測器

FE-00-A-A-R3/2m

材質	適配器：ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數