

E20366




對照式光纖感測器

FE-00-A-A-R3/2,5M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20129

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

85

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

85

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...290

機械技術數據

感應頭版本

角型

感應頭直徑

[mm]

3

感應頭長度

[mm]

10

總長度

[mm]

2500

最小的彎曲半徑

[mm]

20

E20366



對照式光纖感測器

FE-00-A-A-R3/2,5M

材質	適配器：ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數