


停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

50

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

50

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...290

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭直徑

[mm]

1

感應頭長度

[mm]

5

總長度

[mm]

1000

最小的彎曲半徑

[mm]

20

材質

適配器: ABS

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

不鏽鋼(1.4305/303)

E20369



對照式光纖感測器

FE-00-A-V-E1/1M

光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數