


停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	40
-----------	------	----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	40
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...140
------	------	-----------

機械技術數據

感應頭版本	直型	
感應頭螺紋	M6	
感應頭長度	[mm]	35
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
材質	適配器: ABS	
光纖材質	玻璃	
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)	

E20380



漫反射式光纖感測器

FT-00-N-V-M6/S

光纖套材質	FKM
注釋	
包裝單位	1 件數