




該產品即將/已停產



應用	
功能原理	對照式感測器
應用	應用於工業環境
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OGF
OGF	
光纖感測器檢測距離	[mm] 80
工作條件	
環境溫度	[°C] -20...80
機械技術數據	
重量	[g] 50
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M4
感應頭長度	[mm] 15
總長度	[mm] 600
最小的彎曲半徑	[mm] 20
光纖排列	●
材質	適配器: PPE

E20387



對照式光纖感測器

FE-18-P-A-M4

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M4
	齒鎖定墊圈: 4
注釋	
包裝單位	1 件數