


E20390



對照式光纖感測器

FE-18-A-A-R4

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理 對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OGF

OGF

光纖感測器檢測距離 [mm] 80

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

重量 [g] 0.074

感應頭版本 角型

感應頭直徑 [mm] 4

感應頭長度 [mm] 10

總長度 [mm] 600

最小的彎曲半徑 [mm] 20; (應用於固定安裝)

光纖排列

材質 適配器: PPE

光纖材質 玻璃

E20390



對照式光纖感測器

FE-18-A-A-R4

光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數