


停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	120
-----------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...80
------	------	----------

機械技術數據

感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M4
感應頭長度	[mm] 15
總長度	[mm] 400
最小的彎曲半徑	[mm] 20
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)

E20394



對照式光纖感測器
FE-00-S-V-M4/0,4M

光纖套材質	矽樹脂
注釋	
包裝單位	1 件數