


E21015



反射貼紙

REFLECTION TAPE TS-02/1M



應用	
設計	應用於紅光和紅外線鏡片反射式感測器
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...65
注意環境溫度	持久 暫時: 80 °C / 30 min 貼合溫度: +16...+25 °C
機械技術數據	
重量 [g]	23
尺寸 [mm]	50 x 1000 x 0.4
反射器表面 [mm]	50 x 1000
材質	塑膠; Acryl

E21015



反射貼紙

REFLECTION TAPE TS-02/1M

長度	[mm]	1000
注釋		
包裝單位		1 件數
其它數據		
觀察角度為0.2°時的典型反射值		[cd/lx * m ²]
照明角度 5 ° / 40 °		1000 / ≅ 300