

E21037




漫反射式光纖感測器

FT-11-M-V-M6/1,2M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E21038

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OB5030

OB50

光纖感測器檢測距離 [mm] 35

工作條件

環境溫度 [°C] -20...150

機械技術數據

感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M6
總長度 [mm]	1200
最小的彎曲半徑 [mm]	20
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽

注釋

包裝單位 1 件數