


# E21038



漫反射式光纖感測器

FT-11-M-V-M6/2M

停產產品 - 存檔登錄



## 應用

功能原理 漫反射感測器

## 監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OB5030

## OB50

光纖感測器檢測距離 [mm] 32

## 工作條件

環境溫度 [°C] -20...150

## 機械技術數據

感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M6
總長度 [mm]	2000
最小的彎曲半徑 [mm]	20
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽

## 注釋

包裝單位 1 件數