

E21040



漫反射式光纖感測器

FT-11-M-V-M6/5M

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理

漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OB5030

OB50

光纖感測器檢測距離

[mm]

8

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...150

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M6

感應頭長度

[mm]

45

總長度

[mm]

5000

最小的彎曲半徑

[mm]

20

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

不鏽鋼(1.4305/303)

光纖套材質

金屬矽

E21040



漫反射式光纖感測器

FT-11-M-V-M6/5M

注釋	
包裝單位	1 件數