




停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	26
-----------	------	----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	26
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...150
------	------	-----------

機械技術數據

感應頭版本	直型	
感應頭螺紋	M6	
總長度	[mm]	3000
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列	①	
光纖材質	玻璃	
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
光纖套材質	金屬矽	

注釋

包裝單位	1 件數
------	------