


# E21132



對照式光纖感測器

FE-50-V-V-X/2,5M



<b>應用</b>	
功能原理	對照式感測器
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境
<b>監控範圍</b>	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OBF; OMF
<b>OBF</b>	
光纖感測器檢測距離 [mm]	93
<b>OMF</b>	
光纖感測器檢測距離 [mm]	93
<b>工作條件</b>	
環境溫度 [°C]	-58...315
<b>機械技術數據</b>	
重量 [g]	1161.5
感應頭高度 [mm]	12
感應頭寬度 [mm]	143
感應頭長度 [mm]	85
探頭尺寸 [mm]	12 x 143 x 85
總長度 [mm]	2500
最小的彎曲半徑 [mm]	19
材質	固定卡箍：不鏽鋼(1.4301/304)

# E21132



## 對照式光纖感測器

FE-50-V-V-X/2,5M

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	不鏽鋼(1.4305/303)
<b>注釋</b>	
包裝單位	1 件數