


E21138



乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS



應用		
特殊的性能		鍍金接點；屏蔽的電纜
設計		乙太網電纜, D 代碼
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	163.6
尺寸	[mm]	15 x 15 x 47.3
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

乙太網連接電纜

VSTGN040ZDS0002L04STGN040ZDS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: TPU; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕



電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 綠色, 屏蔽; 4 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: TPU; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 屏蔽連接電纜: 已連接螢幕

