


E21154



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-W-M6/3M



應用		
功能原理	漫反射感測器	
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OCF; OKF	
OCF (High Power)		
光纖感測器檢測距離	[mm]	270
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	22
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...150
機械技術數據		
重量	[g]	174.5
感應頭版本	直型	
感應頭螺紋	M6	
感應頭長度	[mm]	35
總長度	[mm]	3000
最小的彎曲半徑	[mm]	45
光纖排列	⊙	
芯子直徑	[mm]	1.6

E21154



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-W-M6/3M

光纖直徑	[mm]	0.05
外徑	[mm]	5.4
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4571/316Ti)
光纖套材質		金屬矽
注釋		
包裝單位		1 件數