


E2M200



應用於視頻輸出的攝影機適配器電纜

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 屏蔽 L= 120
- 2 電源 L= 250

應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
設計	具視頻輸出的攝影機 O2M20x
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-45...85
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	72.4
安裝螺紋		M16
材質		外殼：PVC；密封圈：EPDM
滾花螺母的材料		PVC

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜：0.6 m, PVC, 黑色, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M16, 直型；編碼：A；鎖定：PVC；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



E2M200




應用於視頻輸出的攝影機適配器電纜


ADAPTER CABLE M12-M16

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: PVC; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
GY = 灰色
RD = 紅色