


# E2M202



應用於視頻輸出的攝影機適配器電纜

CONNECTION CABLE M16 3M



## 應用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；鍍金接點        |
| 設計    | 具視頻輸出的攝影機 O2M20x |
| 無矽樹脂  | 是                |

## 電氣數據

|           |     |         |
|-----------|-----|---------|
| 工作電壓      | [V] | < 60 DC |
| 防護等級      |     | II      |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 4       |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -45...85 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

## 機械技術數據

|         |     |                 |
|---------|-----|-----------------|
| 重量      | [g] | 191.9           |
| 材質      |     | 外殼：PVC；密封圈：EPDM |
| 滾花螺母的材料 |     | PVC             |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接

電纜：3 m, PVC, 黑色, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> / AWG 22 + 1 x 0.11 mm<sup>2</sup> / AWG 26

## 電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M16, 直型；編碼：A；鎖定：PVC；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



# E2M202




應用於視頻輸出的攝影機適配器電纜

CONNECTION CABLE M16 3M

## 電氣連接

### 連接



## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M16, 直型; 編碼: A; 鎖定: PVC; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

