


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



產品特徵

圖像分辨率 [px] 680 x 480

電氣數據

工作電壓 [V] 10...32 DC

電流損耗 [mA] < 770

過壓保護 是

監控範圍

圖像分辨率 [px] 680 x 480

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...125
儲存濕度	[%]	< 75; (相對濕度)
保質期	[MON]	24
外殼防護等級		IP 67; (ISO 20653)

認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-4	工業環境
	DIN EN 61000-6-2	工業環境
抗衝擊		50 g
抗震	頻率範圍 24...2000 Hz	
	(15.3 x 9.81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0.04...0.1	

機械技術數據		
重量	[g]	1569.5
材質		外殼: 不鏽鋼(1.4401/316)

附件		
供貨範圍		保護蓋

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - ..C4


連接器: 4 x M16



- 1 同軸電纜芯 視頻信號
- 2 同軸電纜屏蔽 視頻GND
- 3 U+
- 4 0 V

電氣連接 - INPUT

連接器: 1 x M16



E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

1	U+
2	0 V
3	輸入 1
4	輸入 2
5	輸入 3
6	輸入 4
7	不接線
8	不接線

電氣連接 - OUTPUT

連接器: 1 x M16



1	同軸電纜芯 視頻信號
2	同軸電纜屏蔽 視頻GND
3	不接線
4	不接線