


E30406



電壓變流器

VOLTAGE CONVERTER



電氣數據		
額定電壓DC	[V]	9...27
電流損耗	[mA]	< 500
防護等級		III
反相保護		是
輸出		
短路保護		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 40
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 耦合夾具
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V (0,15...80 MHz)
機械技術數據		
重量	[g]	151
材質		PBT-GF20
密封材質		FKM
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插座		
電纜: 1 m, PUR		
連接器: 1 x M12; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍銀的; 密封圈: FKM		

E30406




電壓變流器

VOLTAGE CONVERTER

電氣連接

連接



電氣連接 - 插頭

電纜: 1 m, PUR

連接器: 1 x M12; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM