


E30425



應用於壓力感測器的Teach按鈕

TEACH BUTTON



應用		
設計		應用於感測器 PM1xxx
電氣數據		
工作電壓	[V]	20...30 DC
輸出		
負載最大值	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
MTTF	[年]	2927
機械技術數據		
重量	[g]	227
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
注釋		
注釋		若已連接示教功能，就不可使用IO-Link通訊
包裝單位		1 件數

E30425




應用於壓力感測器的**Teach**按鈕

TEACH BUTTON

電氣連接

電纜: 0.9 m, PUR; 電纜長度最大值: 30 m; 感測器和示教按鈕之間

連接



1 2線操作
2 3線操作
OUT2 4...20 mA
顏色符合DIN EN 60947-5-6標準