


# E30430



## IO-Link顯示螢幕

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



應用	
特殊的性能	鍍金接點
應用	顯示相連感測器的所有過程值
電氣數據	
工作電壓 [V]	18...30 DC
電流損耗 [mA]	< 47
絕緣電阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防護等級	III
反相保護	是
軟體/編程	
參數設定	顯示, 指示
介面	
通信接口	IO-Link
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI標準	IEC 61131-9
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式	否
必需的mater port type	A
處理周期最小值 [ms]	11.2
支援DeviceID	運行方式 default
	DeviceID 694
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...60

# E30430



## IO-Link顯示螢幕

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

存儲溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-4
抗衝擊		DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6 5 g (10...50 Hz)
MTTF	[年]	397
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	204
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示		彩色顯示 1,44", 128 x 128 像素 2 x LED, 黃色
<b>附件</b>		
供貨範圍		Y形連接電纜:, E12481
<b>注釋</b>		
包裝單位		1 件數
<b>電氣連接</b>		
連接器: 1 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的		