




製程感測器的焊接適配器

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 密封斜面
2 G1 內螺紋
3 密封圈邊

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

應用		
抗壓強度	[bar]	150
注意抗壓強度		應用於連接感測器和適配器
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準)	[bar]	150
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	300
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L) ; 表面特徵值 : Ra<0,4 / Rz 4
感測器連接		G 1 密封錐面
製程連接		焊接適配器 Ø 50 mm
注釋		
包裝單位		1 件數