


E30131



應用於製程感測器的旋入式適配器

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

應用		
抗壓强度	[bar]	100
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	192
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
感測器連接	G 1 Aseptoflex Vario	
製程連接	螺紋連接 G 1/2	
附件		
供貨範圍	O形圈：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準	
附件(可選)	O形環：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123	
注釋		
包裝單位	1 件數	